

品川区高齢者救急代理通報システムの機器設置チェックシート

【必須】

サイズの単位:mm

体調が悪いときに緊急ボタンを押すとALSOKが駆けつけます。

主装置



幅:235 高さ:180 厚さ:51.5

どちらかにチェック✓をお願いします。

主装置の設置方法をお選びください。

	据え置き
	壁付け ネジで固定するため 壁に2か所穴をあけます

※設置位置はAC100V(コンセント)が1メートル以内です。

体調が悪い時に押すとALSOKが駆けつけます(室内で持ち運び可能)。

救急ペンダント



幅:40 高さ:97 厚さ:24.5

主装置の設置場所はお部屋のどこを希望しますか？

例: 玄関を入って左の棚の上に設置、固定電話の近く

【オプション】火災センサー

キッチンでの出火時にALSOKに通報されます。

火災センサー



径:100 厚さ:61

どちらかにチェック✓をお願いします。


防火サービスの利用を希望しますか？

	希望する 設置時はキッチン天井に 2か所穴をあけます
	希望しない

【オプション】生活リズムセンサー

24時間ドアの開閉がないとALSOKが安否を確認します。

開閉センサー



幅:10 高さ:50 厚さ:5.7

センサー送信機



幅:64 高さ:110 厚さ:24

どちらかにチェック✓をお願いします。

ライフリズムサービスの利用を希望しますか？

	希望する
	希望しない (設置しない)

「希望する」にチェックを入れた方↓

センサーの設置場所をお選びください。

	冷蔵庫のドア
	トイレのドア